




KEM39S55R0LMF

Unibar M 1000A kabelinvoerplaat voor kabelinvoer element (enkeladerige kabels)

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	126 mm
Breedte	420 mm
Lengte	2 mm
Afmetingen	126 x 420 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1000 A
-----------------	--------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja