



KEM34S00S2LMF

Unibar M 400A, recht 1,26...2,24m met 4-8 aftakopeningen

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Afmetingen

Aantal aftakpunten	8
--------------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	400 A
Nominale stroom	400 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Afmetingen	68 x 167 mm
Breedte	167 mm
Lengte	2240 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Aansluitmogelijkheden

Aantal circuits	Enkel
-----------------	-------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja