




KEM39S41B4LMF

Unibar M 1000A Z-elem. vertic. 90° lin+rech,optie X,Y:0,36-0,60m, Z:0,26-1,25m

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	1000 A
Nominale stroom	1000 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	126 mm
Breedte	1250 mm
Lengte	1033 mm
Afmetingen	126 x 1250 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja