



KEM39S58ZOLMF

**unibar M, 1000A, Mitteneinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	1000 A
Nennstrom	1000 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Abmessungen**

Höhe	374 mm
Breite	783 mm
Länge	1250 mm

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja