



KJ125C

Messingschienenverteiler 125A, 4polig, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2,5-16² pro Pol

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Breite 126 mm

Kapazität

Anzahl Module 7

Installation, Montage

Nominales Drehmoment 2.50 - 2.50 Nm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja