



KJ125C

Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Largeur	126 mm
---------	--------

Capacité

Nombre de modules	7
-------------------	---

Installation, montage

Couple de serrage	2.50 - 2.50 Nm
-------------------	----------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----