



KJ125C

Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 7x 4-25 mm² / 4x 2,5-16 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Breedte	126 mm
---------	--------

Capaciteit

Aantal modules	7
----------------	---

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,50 - 2,50 NM
----------------	----------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----