



KEM31S00S3LMF

Unibar M 160A, recht 2,26...3,24m met 8-12 aftakopeningen

Technische eigenschappen

**Uitvoering**

|              |     |
|--------------|-----|
| Flexibel     | Nee |
| Aantal polen | 5   |

**Afmetingen**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Aantal aftakpunten | 12 |
|--------------------|----|

**Stroom / temperatuur**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Nominale stroom AC 50 Hz | 160 A |
| Nominale stroom          | 160 A |

**Spanning**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|--------------------------------|-------------|

**Afmetingen**

|            |             |
|------------|-------------|
| Hoogte     | 68 mm       |
| Afmetingen | 68 x 167 mm |
| Breedte    | 167 mm      |
| Lengte     | 3240 mm     |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------------------|------|

**Materiaal**

|          |            |
|----------|------------|
| Kleur    | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035       |

**Aansluitmogelijkheden**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Aantal circuits | Enkel |
|-----------------|-------|

**Aansluiting**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal aders (zonder aarde) | 5 |
|-----------------------------|---|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |