



KEM31S00S3LMF



unibar M, 160A, anpassningsbar längd 2,26...3,24m med 8-12 uttag

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|             |     |
|-------------|-----|
| Flexibel    | Nej |
| Antal poler | 5   |

##### Dimensioner

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Antal uttagsmöjligheter | 12 |
|-------------------------|----|

##### Elektrisk ström

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Märkström AC 50 Hz | 160 A |
| Märkström          | 160 A |

##### Spänning

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Märkspänning vid AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|---------------------------|-------------|

##### Dimensioner

|             |             |
|-------------|-------------|
| Höjd        | 68 mm       |
| Bredd       | 167 mm      |
| Dimensioner | 68 x 167 mm |
| Längd       | 3240 mm     |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

##### Material

|         |         |
|---------|---------|
| Färg    | Ljusgrå |
| RAL-kod | 7035    |

##### Anslutning

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Antal kretsar              | Enkel |
| Antal ledare utan jordning | 5     |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |