



KEM34S42Z4LMF

Unibar M 400A Z-elem. vertic. 90° beneden+boven,X+Y:0,36m, optie Z: 0,14-1,25m

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	400 A
Nominale stroom	400 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	1250 mm
Breedte	167 mm
Lengte	593 mm
Afmetingen	1250 x 167 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja