Produktdatenblatt
KEM34S00Z2LMF

KEM34S00Z2LMF

unibar M, 400A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen

Technische Eigenschaften

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Abmessungen

Anzahl der Abgangsstellen	8

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	167 mm
Länge	2250 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja