



KEM34S43B4LMF



unibar M, 400A,Z-Elem. vertik. 90°, Option X,Y:0,36-0,60m, Z:0,14-1,25m

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|             |     |
|-------------|-----|
| Flexibel    | Nej |
| Antal poler | 5   |

#### Elektrisk ström

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Märkström AC 50 Hz | 400 A |
| Märkström          | 400 A |

#### Spänning

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Märkspänning vid AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|---------------------------|-------------|

#### Dimensioner

|             |               |
|-------------|---------------|
| Höjd        | 1250 mm       |
| Bredd       | 167 mm        |
| Längd       | 1033 mm       |
| Dimensioner | 1250 x 167 mm |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

#### Material

|         |      |
|---------|------|
| RAL-kod | 7035 |
|---------|------|

#### Anslutning

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Antal ledare utan jordning | 5 |
|----------------------------|---|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |