



KEM38S06ROLMF

unibar M, 800A, Flexible Richtungsaenderung

Technische Eigenschaften

Architektur

Flexibel	Ja
Polanzahl	5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	800 A
Nennstrom	800 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	195 mm
Breite	195 mm
Länge	1750 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja