




KEM38S06R0LMF

Unibar M 800A flexibel element 1,25m

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Ja
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	800 A
Nominale stroom	800 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	195 mm
Breedte	195 mm
Lengte	1750 mm
Afmetingen	195 x 195 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja