




KEM38S06R0LMF



unibar M, 800A, flexibelt element

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Ja
Antal poler	5

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	800 A
Märkström	800 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	195 mm
Bredd	195 mm
Längd	1750 mm
Dimensioner	195 x 195 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Material

RAL-kod	7035
---------	------

Anslutning

Antal ledare utan jordning	5
----------------------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja