



KEM39S62N1LMF

Unibar M 1000A T-element horizontaal 90° naar links

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	1000 A
Nominale stroom	1000 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	184 mm
Breedte	367 mm
Lengte	550 mm
Afmetingen	184 x 367 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------------------	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Samenstelling

Type richtingverandering voor railsysteem	T-doos
-------------------------------------------	--------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja