



KEM34S00S3LMF

unibar M, 400A, Wahllänge 2,26...3,24m mit 8-12 Abgangsstellen

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

##### Abmessungen

Anzahl der Abgangsstellen	12
---------------------------	----

##### Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

##### Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

##### Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	167 mm
Länge	3240 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja