



KEM38S00Z3LMF



unibar M, 800A, standard längd 3,25m, med 12 uttag

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

##### Dimensioner

Antal uttagsmöjligheter	12
-------------------------	----

##### Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	800 A
Märkström	800 A

##### Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

##### Dimensioner

Höjd	126 mm
Inbyggnadslängd	3250 mm
Bredd	167 mm
Dimensioner	126 x 167 mm
Längd	3250 mm

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

##### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

##### Anslutning

Antal kretsar	Enkel
Antal ledare utan jordning	5

##### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja