




KEM39S56Z0LMF

Unibar M 1000A kabelinvoer element midden met kabeldoorvoer (meeraderige kabel)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	1000 A
Nominale stroom	1000 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	374 mm
Breedte	783 mm
Lengte	1250 mm
Afmetingen	374 x 783 mm

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja