



KEM39S41Z4LMF

unibar M, 1000A,Z-Elem. vertikal, 90° links+rechts,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,26-1,25m

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	1000 A
Nennstrom	1000 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	126 mm
Breite	1250 mm
Länge	593 mm
Abmessungen	126 x 1250 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Anschluss**

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja