



KEM34S01X4LMF

unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl X: 0,36...1,25m

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polanzahl

5

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz

400 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

0 - 690 V

**Abmessungen**

Länge

1250 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP55

**Werkstoff**

RAL Nummer

7035

**Anschluss**

Anzahl Leiter ohne Erde

5

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja