




KEM34S01X4LMF



400A, L-Element. horisontell, 90° till höger, Option X 0,36...1,25m, unibar M

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	400 A
--------------------	-------

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	0 - 690 V
---------------------------	-----------

Dimensioner

Längd	1250 mm
-------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Material

RAL-kod	7035
---------	------

Anslutning

Antal ledare utan jordning	5
----------------------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----