



KEM34S52Z0LMF

**unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Abmessungen**

Höhe	200 mm
Breite	440 mm
Länge	852 mm
Abmessungen	200 x 440 mm

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

**Spannungsversorgung**

Einspeisestelle	Ende
-----------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja