




KEM34S52Z0LMF

unibar M, 400A, Kabelendeinsp. mit Kabelraum und -tülle (Mehrleiterkabel)

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom bei AC 50 Hz | 400 A |
| Nennstrom                    | 400 A |

##### Spannung

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|---------------------------------|-------------|

##### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 5 |
|-----------|---|

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 200 mm |
| Breite | 440 mm |
| Länge  | 852 mm |

##### Werkstoff

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7035 |
|------------|------|

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |
|--------------------------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |