



KEM34S29R0LMF



unibar M, max. 400A, skarvblock

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68 mm
Bredd	167 mm
Längd	330 mm
Dimensioner	68 x 167 mm

Elektrisk ström

Märkström	400 A
-----------	-------

Material

RAL-kod	7035
---------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja