



KEB772C1

Unibar M aftakkast, grootte2, 3x D02 zekering basis 63A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	63 A
Nominale stroom	63 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	0 - 400 V
--------------------------------	-----------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	110 mm
Breedte	205 mm
Lengte	320 mm
Afmetingen	110 x 205 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Functionies

Faseselectie	Nee
--------------	-----

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Mechanische kenmerken

Met sluitsysteem	Ja
------------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja