



KEM38S00P1LMF

unibar M, 800A, Wähllänge 0,50...1,24m ohne Abgangsstellen

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|           |      |
|-----------|------|
| Flexibel  | Nein |
| Polanzahl | 5    |

##### Abmessungen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Abgangsstellen | 0 |
|---------------------------|---|

##### Elektrischer Strom

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom bei AC 50 Hz | 800 A |
| Nennstrom                    | 800 A |

##### Spannung

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|---------------------------------|-------------|

##### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 126 mm  |
| Breite | 167 mm  |
| Länge  | 1240 mm |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |