



TYMS620D



**Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützen Einstellmodus

ETS  
easy

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX

Ja

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

**Abmessungen**

Höhe

90 mm

Tiefe

65 mm

Einbautiefe

65 mm

Breite in Teilungseinheiten

10

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

16 A

**Werkstoff**

Farbe

Lichtgrau

**Ausstattung**

Funk bidirektional

Nein

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

**Elektrischer Strom**

Busstromaufnahme im Leerlauf

3 mA

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Leistung**

Glühlampenlast 230 V Lampe

2300 - 2300 W

Ausgangsleistung

2300 W

230 V Glüh- und Halogenlampen

2300 W

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Systemspannung

30 V DC über Bus

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Texte**

Funktion

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm  
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung  
Mit Sonnenschutzfunktion

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja