



49353

Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 1 zone sur 7 jours 230V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	207 - 253 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Fonctions

Réserve de marche en années	0 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Non

Equipement

Précision de marche par jour	1 s
Avec programme d'impulsion	Non

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	52,5 mm
Profondeur	65 mm

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----