



KEM31S00S2LMF

**Unibar M 160A, recht 1,26...2,24m met 4-8 aftakopeningen**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

**Afmetingen**

Aantal aftakpunten	8
--------------------	---

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom AC 50 Hz	160 A
Nominale stroom	160 A

**Spanning**

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

**Afmetingen**

Hoogte	68 mm
Afmetingen	68 x 167 mm
Breedte	167 mm
Lengte	2240 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------------------	------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

**Aansluitmogelijkheden**

Aantal circuits	Enkel
-----------------	-------

**Aansluiting**

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja