



UDKQ02E15

tehalit.VE-EE Puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Nie |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 100 mm |
| Szerokość wbudowania         | 144 mm |
| Długość wbudowania           | 147 mm |
| Długość                      | 140 mm |
| Szerokość                    | 140 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 15 mm  |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q02 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Materiał | Stal szlachetna<br>Poliamid (PA) |
|----------|----------------------------------|

**Pokrywa, drzwi**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Materiał pokrywy | Stal szlachetna |
|------------------|-----------------|

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 5 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN |

**Pokrywa, drzwi**

|             |       |
|-------------|-------|
| Typ pokrywy | Luźne |
|-------------|-------|

**Funkcje**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Nie |
|---------------------------|-----|

**Kształt**

|         |            |
|---------|------------|
| Kształt | Kwadratowy |
|---------|------------|

**Dodatkowe informacje**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Wyprowadzenie przewodu | Z wypustem kablowym w pokrywie |
|------------------------|--------------------------------|

**Rodzaj połączenia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 8 |
|------------------------|---|

**Sprzęt**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 0 |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 2 |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |

Ilustracje | Rysunki

