



KEM39S00N1LMF



unibar M, 1000A, standard längd 1,25m utan uttag

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

Dimensioner

Antal uttagsmöjligheter	0
-------------------------	---

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	1000 A
Märkström	1000 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	126 mm
Inbyggnadslängd	1250 mm
Bredd	167 mm
Dimensioner	126 x 167 mm
Längd	1250 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

Anslutning

Antal kretsar	Enkel
Antal ledare utan jordning	5

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja