



KEM34S41Z4LMF

unibar M, 400A,Z-Elem. vertikal, 90° links+rechts,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,14-1,25m

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	1250 mm
Länge	593 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja