




KEM34S03N1LMF

unibar M, 400A, Anschlussstück für Schaltgerätekombination

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	307 mm
Breite	295 mm
Länge	121 mm

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja