



KEB734P1

**Unibar M aftakkast, grootte4, leeg voor vrije montage tot 250A**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Nominale stroom AC 50 Hz | 250 A |
| Nominale stroom          | 250 A |

**Spanning**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 0 - 690 V |
|--------------------------------|-----------|

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 5 |
|--------------|---|

**Afmetingen**

|            |              |
|------------|--------------|
| Hoogte     | 101 mm       |
| Breedte    | 214 mm       |
| Lengte     | 431 mm       |
| Afmetingen | 101 x 214 mm |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP54 |
|--------------------------------------------|------|

**Materiaal**

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 7035 |
|----------|------|

**Functionies**

|              |     |
|--------------|-----|
| Faseselectie | Nee |
|--------------|-----|

**Aansluiting**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal aders (zonder aarde) | 5 |
|-----------------------------|---|

**Mechanische kenmerken**

|                  |    |
|------------------|----|
| Met sluitsysteem | Ja |
|------------------|----|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |