



KEM39S00P2LMF



unibar M, 1000A, anpassningsbar längd 1,26...2,24m utan uttag

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|             |     |
|-------------|-----|
| Flexibel    | Nej |
| Antal poler | 5   |

##### Dimensioner

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antal uttagsmöjligheter | 0 |
|-------------------------|---|

##### Elektrisk ström

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Märkström AC 50 Hz | 1000 A |
| Märkström          | 1000 A |

##### Spänning

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Märkspänning vid AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|---------------------------|-------------|

##### Dimensioner

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Höjd            | 126 mm       |
| Inbyggnadslängd | 2240 mm      |
| Bredd           | 167 mm       |
| Dimensioner     | 126 x 167 mm |
| Längd           | 2240 mm      |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

##### Material

|         |         |
|---------|---------|
| Färg    | Ljusgrå |
| RAL-kod | 7035    |

##### Anslutning

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Antal kretsar              | Enkel |
| Antal ledare utan jordning | 5     |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |