



KEM32S51ZOLMF

unibar M, 250A, Kabelendeinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	250 A
Nennstrom	250 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	144 mm
Breite	290 mm
Länge	563 mm
Abmessungen	144 x 290 mm

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Spannungsversorgung

Einspeisestelle	Ende
-----------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja