




KEM32S51ZOLMF

Unibar M 250A kabelinvoer element einde met invoer plaat (enkeladerige kabel)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	250 A
Nominale stroom	250 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	144 mm
Breedte	290 mm
Lengte	563 mm
Afmetingen	144 x 290 mm

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

Voeding

Positie voeding	Einde
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja