




KEM34S61N1LMF



unibar M, 400A, T-element vertikal, 90° uppåt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	400 A
Märkström	400 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	367 mm
Bredd	184 mm
Längd	550 mm
Dimensioner	367 x 184 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Material

RAL-kod	7035
---------	------

Anslutning

Antal ledare utan jordning	5
----------------------------	---

Utrustning

Typ av r	T-box
----------	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja