



EE638

Projecteur LED 30 W, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Avec capteur de lumière Non

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Non

Installation, montage

Montage au plafond possible Non

Éclairage

Température de couleur 4000 - 4000 K

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04

Classe de protection (IP) IP55

Équipement

Réglable Oui

Éléments fournis

Ampoule fournie Oui

Dimensions

Longueur 226 mm

Largeur 136 mm

Hauteur 141 mm

Éclairage

Flux lumineux 3000 lm

Matière

Matériau Plastique

Éclairage

Nombre de lampes 30

Matière

Code RAL 9010

Puissance

Puissance nominale du système 30 W

Raccordement

Pour câblage traversant Oui

Installation, montage

Approprié pour un montage mural Oui

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui