# Produktdatenblatt
EE638



EE638

**LED Strahler  3000 Lumen, weiß**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Erfassung** | |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| **Bedienelemente und Anzeigen** | |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
| **Installation, Montage** | |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| **Beleuchtung** | |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| **Sicherheit** | |
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| **Ausstattung** | |
| Einstellbar | Ja |
| **Lieferumfang** | |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| **Abmessungen** | |
| Länge | 226 mm |
| Breite | 136 mm |
| Höhe | 141 mm |
| **Beleuchtung** | |
| Lichtstrom | 3000 lm |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff | Kunststoff |
| **Beleuchtung** | |
| Anzahl Lampen | 30 |
| **Werkstoff** | |
| RAL Nummer | 9010 |
| **Leistung** | |
| Systemleistung | 30 W |
| **Anschluss** | |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |
| **Installation, Montage** | |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| **Spannung** | |
| Versorgungsspannungsart | AC |
| **Nachhaltigkeit** | |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |