



EE638

LED Strahler 3000 Lumen, weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung

Mit Lichtsensor	Nein
-----------------	------

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
--------------------------------	------

Installation, Montage

Geeignet für Deckenmontage	Nein
----------------------------	------

Beleuchtung

Farbtemperatur	4000 - 4000 K
----------------	---------------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK04
-------------------	------

Ausstattung

Einstellbar	Ja
-------------	----

Lieferumfang

Mit Leuchtmittel	Ja
------------------	----

Abmessungen

Länge	226 mm
-------	--------

Breite	136 mm
--------	--------

Höhe	141 mm
------	--------

Beleuchtung

Lichtstrom	3000 lm
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Beleuchtung

Anzahl Lampen	30
---------------	----

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Leistung

Systemleistung	30 W
----------------	------

Anschluss

Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja
------------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Wandmontage	Ja
--------------------------	----

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----