



EE638

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 30W/3000LUMEN IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Με αισθητήρα φωτός Όχι

Έλεγχοι και ενδείξεις

Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησης Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή Όχι

Φωτισμός

Θερμότητα χρώματος 4000 - 4000 K

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK Αντοχή σε κρούση IK IK04

Εξοπλισμός

Ρυθμιζόμενο Ναι

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται λάμπα Ναι

Διαστάσεις

Μήκος 226 mm

Πλάτος 136 mm

Ύψος 141 mm

Φωτισμός

Lumen 3000 lm

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Φωτισμός

Αριθμός λαμπτήρων 30

Υλικά

Κωδικός RAL 9010

Ισχύς

Σύστημα ονομαστικής ισχύος 30 W

Σύνδεση

Κατάλληλο για χρήση ως κλέμα Ναι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση Ναι

Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι