Fiche technique du produit
EE631



EE631

Projecteur LED 8 W avec détecteur de mouvement, blanc

Caractéristiques techniques

Détection	
Avec capteur de lumière	Oui
Commandes et indicateurs	
Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui
Installation, montage	
Montage au plafond possible	Non
Éclairage	
Température de couleur	4000 - 4000 K
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK04
Classe de protection (IP)	IP55
Equipement	
Réglable	Oui
Eléments fournis	
Ampoule fournie	Oui
Dimensions	
Longueur	100 mm
Largeur	127 mm
Hauteur	140 mm
Éclairage	
Flux lumineux	700 lm
Matière	
Matériau	Plastique
Éclairage	
Nombre de lampes	8
Matière	
Code RAL	9010
Puissance	
Puissance nominale du système	8 W
Raccordement	
Pour câblage traversant	Oui
Installation, montage	
Approprié pour un montage mural	Oui
Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Durabilité	
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui