



EE631

### Projecteur LED 8 W avec détecteur de mouvement, blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Détection

Avec capteur de lumière	Oui
-------------------------	-----

##### Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui
--	-----

##### Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
-----------------------------	-----

##### Éclairage

Température de couleur	4000 - 4000 K
------------------------	---------------

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

##### Equipement

Réglable	Oui
----------	-----

##### Eléments fournis

Ampoule fournie	Oui
-----------------	-----

##### Dimensions

Longueur	100 mm
Largeur	127 mm
Hauteur	140 mm

##### Éclairage

Flux lumineux	700 lm
---------------	--------

##### Matière

Matériau	Plastique
----------	-----------

##### Éclairage

Nombre de lampes	8
------------------	---

##### Matière

Code RAL	9010
----------	------

##### Puissance

Puissance nominale du système	8 W
-------------------------------	-----

##### Raccordement

Pour câblage traversant	Oui
-------------------------	-----

##### Installation, montage

Approprié pour un montage mural	Oui
---------------------------------	-----

##### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----