



EE633

LED Strahler 2000 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung

Mit Lichtsensor	Ja
-----------------	----

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
--------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Deckenmontage	Nein
----------------------------	------

Beleuchtung

Farbtemperatur	4000 - 4000 K
----------------	---------------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK04
-------------------	------

Ausstattung

Einstellbar	Ja
-------------	----

Lieferumfang

Mit Leuchtmittel	Ja
------------------	----

Abmessungen

Länge	164 mm
Breite	127 mm
Höhe	140 mm

Beleuchtung

Lichtstrom	2000 lm
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Beleuchtung

Anzahl Lampen	20
---------------	----

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Leistung

Systemleistung	20 W
----------------	------

Anschluss

Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja
------------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Wandmontage	Ja
--------------------------	----

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----