



EE634

**LED Strahler 3000 Lumen mit Bewegungsmelder, weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Mit Lichtsensor

Ja

**Bedienelemente und Anzeigen**

Verwendbar mit Bewegungsmelder

Ja

**Installation, Montage**

Geeignet für Deckenmontage

Nein

**Beleuchtung**

Farbtemperatur

4000 - 4000 K

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK

IK04

**Ausstattung**

Einstellbar

Ja

**Lieferumfang**

Mit Leuchtmittel

Ja

**Abmessungen**

Länge

226 mm

Breite

156 mm

Höhe

141 mm

**Beleuchtung**

Lichtstrom

3000 lm

**Werkstoff**

Werkstoff

Kunststoff

**Beleuchtung**

Anzahl Lampen

30

**Werkstoff**

RAL Nummer

9010

**Leistung**

Systemleistung

30 W

**Anschluss**

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ja

**Installation, Montage**

Geeignet für Wandmontage

Ja

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja