Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
EE634



EE634

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 30W/3000LUMEN ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση	
Με αισθητήρα φωτός	Ναι
Έλεγχοι και ενδείξεις	
Εφαρμόζεται με αισθητήρα κίνησης	Ναι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή	Όχι
Φωτισμός	
Θερμότητα χρώματος	4000 - 4000 K
Ασφάλεια	
Αντοχή σε κρούση IK	IK04
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Εξοπλισμός	
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Πεδίο εφαρμογής	
Περιλαμβάνεται λάμπα	Ναι
Διαστάσεις	
Μήκος	226 mm
Πλάτος	156 mm
Ύψος	141 mm
Φωτισμός	
Lumen	3000 lm
Υλικά	
Υλικό	Πλαστικό
Φωτισμός	
Αριθμός λαμπτήρων	30
Υλικά	
Κωδικός RAL	9010
Ισχύς	
Σύστημα ονομαστικής ισχύος	30 W
Σύνδεση	
Κατάλληλο για χρήση ως κλέμα	Ναι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση	Ναι
Τάση	
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Βιωσιμότητα	
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι