



KEM32S00S2LMF

**Unibar M 250A, recht 1,26...2,24m met 4-8 aftakopeningen**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|              |     |
|--------------|-----|
| Flexibel     | Nee |
| Aantal polen | 5   |

**Afmetingen**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aantal aftakpunten | 8 |
|--------------------|---|

**Stroom / temperatuur**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Nominale stroom AC 50 Hz | 250 A |
| Nominale stroom          | 250 A |

**Spanning**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|--------------------------------|-------------|

**Afmetingen**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Hoogte       | 68 mm       |
| Inbouwlengte | 2240 mm     |
| Afmetingen   | 68 x 167 mm |
| Breedte      | 167 mm      |
| Lengte       | 2240 mm     |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--------------------------------------------|------|

**Materiaal**

|          |            |
|----------|------------|
| Kleur    | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035       |

**Aansluitmogelijkheden**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Aantal circuits | Enkel |
|-----------------|-------|

**Aansluiting**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal aders (zonder aarde) | 5 |
|-----------------------------|---|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |