



KEM38S00S3LMF



unibar M, 800A, anpassningsbar längd 2,26...3,24m med 8-12 uttag

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

Dimensioner

Antal uttagsmöjligheter	12
-------------------------	----

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	800 A
Märkström	800 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	126 mm
Inbyggnadslängd	3240 mm
Bredd	167 mm
Dimensioner	126 x 167 mm
Längd	3240 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

Anslutning

Antal kretsar	Enkel
Antal ledare utan jordning	5

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja